



OA抗菌清潔劑 OA-200內容量: 200ml

- *辦公室OA器材專用
- *消除雜菌、淨化汙水、常保清潔。

用途：
可除去手垢、指紋上的汙垢與灰塵。同時具有強力抗菌效果且抗菌作用持久。

- 使用注意事項：**
- *請勿接觸在食品上。
 - *曾有因藥物或化妝品現過敏現象者(如發疹、發燒/紅、燥癢...)、有傷口、火傷者使用時請特別注意。若出現症狀請立即就醫。
 - *如有因使用本劑而出現紅疹、紅腫、燥癢等症狀請立即停止使用並請就醫。
 - *侵入眼睛時請立刻用清水清洗乾淨如仍不適請立即就醫。
 - *為了避免減弱本劑的抗菌作用，請勿以肥皂併用。

- 保管注意事項：**
- *請勿放在兒童可取得的場所。
 - *盡可能密栓避免陽光直射請放置在陰涼的地方。
 - *請勿移入其他容器內。



接點清潔劑 RC-S201

*電子器材專用


RoHS對應 淨重:120g

本清潔劑可輕鬆洗滌附著繼電器的接點、滑動接點、端子及插頭上的油脂、碳、灰塵等，以恢復通電功能

- *本產品不使用對環境有害的物質，具高效的清潔力。
- *不具刺激氣味。
- *不使用有機溶液中毒預防條例中的物質。
- *不使用PRTR法的物質。
- *不使用鹽素系氟氯化碳系溶劑。

使用及保管注意事項：

- *請務必關閉電源後再作業。
- *使用前請先清除接點周圍的灰塵，再用清潔噴霧劑清潔，接點的污垢請用軟毛刷或布擦拭。
- *請勿置放在高溫陽光下或火源附近。
- *請放在兒童無法取得的場所。
- *請勿用於本用途範圍之外。
- *作業中請保持室內空氣流通。
- *侵入眼睛時請立刻用清水清洗乾淨如仍不適請立即就醫。
- *罐體受損、生鏽及用盡時，務必在戶外將罐體內的氣體噴出至噴射音完全無聲後再丟棄。



靜電消除劑 SX-245 淨重:83g

- *防靜電效果持久.
- *屬乾燥型・因此不會造程標的物潮濕.
- *不燃性

用途：

- *防止影印機卡紙・一次吸入多張.
- *消除OA器材的靜電.
- *消除車輛與門把的靜電.
- *消除衣物上的靜電.
- *消除其他所有靜電的障礙.

用法：

請離標的物15~20cm距離後再噴灑.噴霧一次的時間:2~3秒

操作注意事項：

- *請勿直接噴灑在電子器材內.(印刷電路板等)
- *請放在兒童無法取得的場所.
- *請勿用於本用圖範圍之外.
- *作業中請保持室內空氣流通.
- *侵入眼睛時請立刻用清水清洗乾淨如仍不適請立即就醫。